

Garant**DC.T 11T304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmtor de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Toleranță	M
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Sfârâmător de așchii	VM
Categorie	HB7130-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire