

Garant**DC.T 070204, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260452 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750237 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

DC.T 070204 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmtător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------|
| Categorie | HB7130-2 |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 70 - 240 m/min |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCMT 070204 |
| Toleranță | M |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Aplicația principală | M |
| Sfărâmtător de așchii | VM |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |