

**Garant****TCMT 110204, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 110204 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204

Categorie	HB7130-2
Sfărâmător de aşchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire