

Garant**TCMT 16T304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 16T304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7130-2
Sfârâmător de așchii	VS
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire