

Garant**DC.T 11T308, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T308 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmtor de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Sfârâmtor de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	HB7130-2

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire