

**Garant****TC.T 16T304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TC.T 16T304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Categorie	HB7130-2

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmbător de aşchii	VM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire