

**Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Clasa articolului	250

Descriere**Descriere:**

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	40 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	5
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,35 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	33 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------