

Garant**TCMT 16T308, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 16T308 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Toleranță	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire