

**Garant****VB.T 160404, Categorie: HB7130-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Clasa articolului	21G

### Descriere

VB.T 160404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2  
Sfărâmător de aşchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de aşchii	VM
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire