

Garant**VC.T 160408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfârâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Toleranță	M
Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire