


**Freză la 90° MEC11T, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 20/3Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	227305 20/3L
GTIN	4960664406531
Clasa articolului	250

**Descriere****Descriere:**

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungime activă $L_1$	26 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø tăişului $D_c$	20 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	68 mm
Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	13 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\min}$	34 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,88 grad
Ø $D_3$	14 mm

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------