



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: M18BPD4



Date comandă

Numărul de comandă	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat performantă cu percuție cu 2 viteze, cu acumulator și reglare în mai multe trepte a momentului de rotație.
- Acumulatori Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea încărcării.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă și pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficiență maximă. Uzură minimă și durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparație cu motoarele CC standard.
- Sistem electronic REDLINK PLUS™ – protecție la suprasarcină și gestionare a performanțelor.

Motor CC în 4 poli, ușor de întreținut.

Avantaj:

Motor POWERSTATE™ fără perii.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător, geantă de transport (cutie HD) și clips pentru centură.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840

Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Denumirea producătorului	M18BPD-402X
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	13 m/s ²
Turație maximă treapta 2	1800 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	38 mm
Capacitate acumulator	4 Ah
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	16 mm
Momentul maxim	60 Nm
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	0,95 m/s ²
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Număr de acumulatori incluse	2
Model constructiv motor	cu 4 poli
Utilizare tipică	Strong
Greutate	2,1 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Piatră

recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C