

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Toleranță	M

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Aplicația principală	M
Categorie	HB7130-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire