

Garant**VC.T 110302, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 110302 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmtător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Sfărâmat	VS
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110302
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire