


Garant**SCMT 09T308, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 09T308 HB7130-2 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rot**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7130-2
Sfărâmător de așchii	VM

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire