



Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/7mm



Date comandă

Numărul de comandă	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø tăişului D_c	80 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	10 mm
Număr de dinți Z	7
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,16 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	73 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------