



## Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 125/11mm



### Date comandă

Numărul de comandă	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

### Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Ø tăişului $D_c$	125 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	11
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,1 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	118 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	244 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------