



## Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 50/5Lmm



### Date comandă

Numărul de comandă	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

### Descriere tehnică

Ø cozii $D_s$ , h6	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lungime activă $L_1$	50 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	150 mm
Ø tăişului $D_c$	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Număr de dinți Z	5
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	43 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	98 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\min}$	94 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,27 grad
Ø $D_3$	44 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------