


**Garant****BGHX 15L5 PCER, PKD, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

Cu fațetă mărită pentru finisare.

**Aplicație:**

Pentru viteze mari de așchiere și suprafețe de înaltă calitate. Utilizabile de preferință la locașurile reglabile ale plăcuțelor amovibile. Este admisă echiparea combinată.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ max}} = 5 \text{ mm}$ .

Avans  $f_z$  per dinte: 0,25 mm

**Descriere tehnică**

Tip	ALU
Avans $f_z$ per dinte	0,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BGHX 15L5 PCER
Categorie	PKD
Materialul sculei	PKD

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	3500 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	3500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	1000 m/min	N
GRP	recomandat	1000 m/min	N
CRP	recomandat	1000 m/min	N
Grafit	recomandat	500 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		