



Freză la 90° MEC11T, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 18/2Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	23 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Ø tăişului D_c	18 mm
Lungimea totală L_{ges}	68 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	11 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	34 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	30 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,04 grad
Ø D_3	12 mm

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------