



Capete de frezat la 90° MEC11T, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 20/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Lungimea totală L_{ges}	30 mm
Filet de prindere M	M10
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	10 mm
Ø tăişului D_c	20 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	34 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,88 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	13 mm
Ø D_3	14 mm
Tip de coadă	cu filet

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------