

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmtător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire