

AEG

Mașină compactă de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: BSB18SBL2



Date comandă

Numărul de comandă	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.

- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare line și sigure, funcționare pe dreapta / stânga.
- Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuție comutabil, pentru găurire în metal, piatră și zidărie.
- Reglarea momentului de rotație în mai multe trepte și mandrină detașabilă.

Mașină de găurit cu percuție, cu acumulator 18 V „Sub-Compact”, ușor de mânuit și puternică.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

Notă:

Acumulatorii compatibili pot fi găsiți la Cod 073846 – 073848, încărcătoarele și seturile de pornire recomandate, la Cod 073841 și 073844.

Descriere tehnică

Turație maximă treapta 1	0 - 500 min ⁻¹
--------------------------	---------------------------

Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Greutate	1,7 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumulatori incluse	0
Moment maxim de rotație dur	65 Nm
Denumirea producătorului	BSB18SBL2-0
Utilizare tipică	Heavy Duty
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Moment maxim de rotație moale	32 Nm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Model constructiv motor	Fără perii
Turație maximă treapta 2	1700 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	< 2,5 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm