

AEG

Mașină compactă de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: BSB18C2X22



Date comandă

Numărul de comandă	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.

- **Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare line și sigure, funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuție comutabil, pentru găurire în metal, piatră și zidărie.**
- **Reglarea momentului de rotație în mai multe trepte și mandrină detașabilă.**

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 18 V, compactă și performantă, pentru utilizări solicitante. Mandrină detașabilă.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator 18 V / 2,0 Ah PRO Li-Ion, încărcător, geantă de transport.

Notă:

Acumulatorii compatibili pot fi găsiți la Cod 073846 – 073848, încărcătoarele și seturile de pornire recomandate, la Cod 073841 și 073844.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în lemn	45 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø maxim de găurire spiralată în beton	14 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Model constructiv motor	Fără perii
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	< 2,5 m/s ²
Turație maximă treapta 2	1800 min ⁻¹
Ambalaj	Geantă de transport
Denumirea producătorului	BSB18C2XLI-202C
Număr de acumulatoare incluse	2
Capacitate acumulator	2 Ah
Greutate	1,7 kg
Utilizare tipică	Heavy Duty
Moment maxim de rotație moale	32 Nm
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție