

**Garant****Softcut® HSI GARANT cu pas larg, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 160/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Silențiozitate ridicată, datorită geometriei individuale a sculelor. Plăcuțe cu execuție deosebit de stabilă pentru un avans optim. Plăcuțele amovibile se fixează cu un șurub special, fără posibilitate de forfecare. Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare și fără răcire interioară.

**Aplicație:**

Pentru suprafețe de calitate exemplară. Frezare fără bavuri.

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți  $a_p = 8$  mm.**

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tăișuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø tăișului $D_c$	160 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 1205..
Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$	10 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Număr de dinți Z	10
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219833
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP