

Garant
GARANT Softcut® HSI, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 32/4mm


Date comandă

Numărul de comandă	214902 32/4
GTIN	4045197674418
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Oțel rezistent la uzură, tratat termic cu strat de acoperire anticoroziv. Așezare precisă a plăcuțelor datorită momentului de strângere ajustat. Pasul larg și îngust permite o strategie individuală de frezare.

Aplicație:

Mai ales pentru mașini cuputere scăzută pentru prelucrarea la adâncimi mai mari cu diametre mici.

Notă:

Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți $a_p = 6$ mm.

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tășuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	105 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø tășului D_c	32 mm
Lungime activă L_1	45 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 0836..
Număr de dinți Z	4
Serie	Softcut®
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219863