


**Freză la 90° MEC17, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 25/2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Clasa articolului	250

**Descriere**
**Execuție:**

Muchii aşchiitoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_s$ h6	25 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	92 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Ø tăişului $D_c$	25 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Lungime activă $L_1$	36 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	15,7 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	16,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	43 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,86 grad
Ø $D_3$	18 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------