

Garant**DNMG 150604, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150604 HB725-1 Categorie: HB725-1
Sfârâmător de așchii: UM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mm
Avans f : 0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	UNI
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Categorie	HB725-1
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	UM1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire