



## Ferăstrău circular manual cu acumulator, Tip: GKM18V50



### Date comandă

Numărul de comandă	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

**Ferăstrău circular metalic cu acumulator** pentru tăieri rapide și precise, practic fără scânteii.

- **Cutie de colectare a așchiilor integrată, robustă, pentru o siguranță a muncii și suprafețe curate.**
- **Tăieturi precise datorită indicatorului liniei de tăiere, ferestrei de vizualizare și luminii LED integrate.**
- **Opritor paralel montabil pentru tăieturi longitudinale perfect ghidate.**

#### Livrare:

Include 2 x acumulator 18V 5Ah, încărcător, opritor paralel și L-BOXX.

#### Notă:

Discurile de circular sunt prezentate la 583920.

Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073851 și Cod 073866.

### Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	2,2 kg
Capacitate acumulator	5 Ah
Ø pânză de ferăstrău	136 mm
Adâncimea maximă de tăiere 90°	50 mm
Ø găurii pânzei de ferăstrău	20 mm

Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	GKM 18V-50
Tip acumulator	Litiu-Ion
Turație maximă	4250 min <sup>-1</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Număr de acumuloare incluse	2
Execuție	Ferăstrău circular metalic
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Ferăstrău