

**Garant****CNMG 160616, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 160616 HB725-1 Categorie: HB725-1  
Sfârâmător de aşchii: UM1  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Toleranță	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 6 mm
Sfârâmător de aşchii	UM1
Avans $f$	0,05 - 0,6 mm/rot

Rază la colț	1,6 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB725-1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire