

metabo**Mașină de găurit, Tip: BEV1300-2**

Date comandă

Numărul de comandă	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Clasa articolului	03D

Descriere

Execuție:

Mașina de găurit potrivită pentru orice diametru de alezaj.

Fiecare mașină de găurit are un interval optim de turație pentru anumite diametre de găurire și dispune și de un ax cu suport cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță pentru utilizare chiar și fără mandrină.

- **Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate.**
- **Punte rotativă cu perie de carbon pentru performanță maximă chiar și în cazul rotației din stânga, de ex. pentru deșurubarea șuruburilor blocate.**
- **Cuplaje de siguranță Metabo S-automatic: pentru a lucra în siguranță, sistemul asigură decuplarea mecanică a angrenajului dacă burghiul se blochează.**
- **Funcționare cu impulsuri selectabilă pentru deșurubarea șuruburilor fixe și găurirea pe suprafețe netede.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un convertizor electronic de cuplu pentru lucrul cu viteze adecvate materialului care rămân constante sub sarcină.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un convertizor electronic de cuplu pentru lucrul cu viteze adecvate materialului care rămân constante sub sarcină.**
- **Roată de reglare pentru preselecția turației.**
- **Transmisie cu două viteze.**
- **Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată lungă de viață.**
- **Funcționare spre dreapta/stânga.**

- **Ax cu soclu hexagonal pentru capete de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină de găurit.**
- **Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii.**
- **Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării.**
- **Mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă.**
- **Manșon cu bilă de protecție a cablului, pentru libertate optimă de mișcare în timpul lucrului.**
- **Indicator de uzură a periei de carbon.**

Livrare:

Inclusiv mandrină cu coroană dințată, cheie de mandrină și mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	16 mm
Putere absorbită	1300 W
Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm
Lungimea cablului	4 m
Turație maximă treapta 1	1100 min ⁻¹
Rotație la dreapta/ stânga	da
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	40 mm
Momentul maxim	16 Nm
Momentul maxim	44 Nm
Turație maximă treapta 2	3100 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2	25 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	BEV 1300-2
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 2	10 mm
Greutate	2,7 kg
Ø ax prindere	43 mm
Tip produs	Mașină de găurit