

Garant**CNMG 120408, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Sfârâmător de aşchii	UM1
Aplicația principală	UNI
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNNG 120408
Materialul sculei	Carbură

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB725-1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire