

metabo**Ciocan rotopercutor UHEV2860-2****Date comandă**

Numărul de comandă	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Pachet de forță pentru găurire cu ciocan.**

Mașina rotopercutantă are un mecanism de percuție de înaltă performanță, cu un mecanism de percuție pneumatic precis, care execută lovituri cu energie maximă de impact la o presiune minimă de contact. **Metabo Quick:** Schimbare rapidă și fără scule a mandrinei.

Ciocan multifuncțional cu 4 opțiuni: **găurire cu ciocan, găurire în două trepte și dăltuire.**

- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un sistem electronic de undă plină pentru lucrul cu turații adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină.**
- **Cuplaj de siguranță: decuplare mecanică a acționării când burghiul este blocat, pentru lucrul în siguranță.**
- **Rotiță de reglare pentru preselecția turației și a numărului de percuții.**
- **Cutie de viteze cu două trepte: Două viteze de găurire pentru găurire eficientă în lemn și metal.**
- **Motor Metabo Marathon cu protecție împotriva prafului, pentru durabilitate mare.**
- **Mecanism de percuție de înaltă performanță montat cu precizie într-o carcasă din aliaj de aluminiu: durabil și robust.**
- **Ergonomie perfectă datorită centrului de greutate apropiat de mână și conturului optimizat al mânerului.**
- **Comutatorul cu schimbator de sens este protejat împotriva deteriorării și prafului.**
- **Protecție la repornire: Previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării.**
- **Întrerupător blocabil pentru lucrul confortabil în regim de funcționare continuă.**
- **Manșon sferic care menajează cablurile, pentru libertate optimă de mișcare în timpul lucrului.**

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar și opritor de adâncime. Inclusiv mandrină cu ciocan și mandrină de strângere rapidă.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Energie de impact	3,4 J
Putere absorbită	1100 W
Ø maxim de găurire spiralată în beton	28 mm
Lungimea cablului	4 m
Denumirea producătorului	UHEV 2860-2 Quick
Formă portsculă	SDS Plus
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	6 mm
Ambalaj	Metabox
Număr maxim de percuții	4500 min ⁻¹
Greutate	3,3 kg
Turație de mers în gol	0 - 900 min ⁻¹
Turație de mers în gol	0 min ⁻¹
Tensiune nominală	230
Tip produs	Ciocan rotopercurtor