

Garant**WNMG 080404, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080404 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfârâmător de aşchii: UN1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M

Sfârâmător de așchii	UN1
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Categorie	HB725-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire