

Garant**SNMG 120412, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120412 HB725-1 Rază la colț: 1,2 mm
Categorie: HB725-1
Sfârșământor de aşchii: UM1
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mm
Avans f : 0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min

Categorie	HB725-1
Aplicația principală	UNI
Sfărâmător de așchii	UM1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire