

**Garant**
**DNMG 150612, Categorie: HB725-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Clasa articolului	21G

### Descriere

DNMG 150612 HB725-1 Categorie: HB725-1  
 Sfârâmător de așchii: UM1  
 Toleranță: M  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Avans $f$	0,05 - 0,6 mm/rot
Toleranță	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 6 mm
Sfârâmător de așchii	UM1
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Categorie	HB725-1
Aplicația principală	UNI
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire