

Garant**CC.T 09T308, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T308 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfărâmbător de așchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	UM1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Categorie	HB725-1
Aplicația principală	UNI

Rază la colț	0,8 mm
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire