

**metabo****Șlefuitoare pentru cordoane de sudură pe colț, Tip: KNSE9-150****Date comandă**

Numărul de comandă	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Polizor filetat foarte plat de 950 wați pentru prelucrarea cusăturilor din oțel inoxidabil în spații înguste.

- **Reductor dublu pentru funcționare eficientă.**
- **Capotă de protecție detașabilă care poate fi reglată fără unelte.**
- **Protecție la suprasarcină, pornire lentă, protecție la repornire.**
- **Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.**
- **Vario-Constamatic (VC) este un convertizor electronic de cuplu pentru lucrul cu viteze adecvate materialului care rămân aproape constante sub sarcină.**
- **Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului, pentru durabilitate mare.**
- **Angrenaj planetar robust, pentru o durabilitate deosebit de mare.**
- **Acționare prin curea cu întreținere redusă pentru durabilitate mare.**

**Livrare:**

Apărătoare de protecție, mâner suplimentar, 1 × disc compact din material abraziv (150×6×254 mm; mediu), 1 × disc compact din material abraziv (150×6×25,4 mm; foarte fin), 2 × discuri compacte din material abraziv (150×3×25,4 mm; mediu), 1× pilă de polizat, inclusiv 2 benzi de hârtie de șlefuit și cutie din tablă de oțel.

**Descriere tehnică**

Sistem de prindere	M 14
--------------------	------

Putere absorbită	950 W
Denumirea producătorului	KNSE 9-150
Greutate	2,7 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea cablului	4 m
Interval de turație	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Ø discurilor	150 mm