

**metabo****Ferăstrău pentru tăieri oblice și de retezat, Ø 315 mm, Tip: KGS315P**

## Date comandă

Numărul de comandă	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Clasa articolului	03D

## Descriere

### Execuție:

Ferăstrău pentru tăieri oblice și de retezat cu **funcție de tragere și reglarea turației**.

- **Capacitate mare de tăiere de până la 320×120 mm la 90°.**
- **Flexibilitate maximă la tăiere datorită mesei care poate fi rotită pe ambele părți și a unui cap de ferăstrău care poate fi înclinat pe ambele părți.**
- **Controlul turației pentru o gamă extinsă de aplicații, de exemplu pentru tăierea profilelor din aluminiu și a materialelor plastice.**
- **Metabo Quick pentru schimbarea lamei de ferăstrău fără unelte.**
- **Pornire lină pentru funcționare sigură și durată lungă de viață a motorului și cutiei de viteze.**
- **Performanță uriașă de tăiere datorită motorului universal extrem de puternic și pânzei de ferăstrău mari.**
- **Capacitate mare de tăiere datorită funcției de tragere pentru piese late.**
- **Transport ușor datorită mânerelor ergonomice de transport și protecției capului de ferăstrău.**
- **Extracția optimă a așchiilor printr-un al doilea punct de extracție direct la interfață.**
- **Electronică cu undă completă Vario-Constamatic (VC) pentru lucrul la turații adecvate materialului, care rămân aproape constante sub sarcină.**
- **Reglarea rapidă și precisă a unghiurilor comune prin intermediul punctelor de blocare.**
- **Opritoare înalte, reglabile lateral, pentru tăiere sigură.**

- **Gheară de prindere rapidă pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat de deasupra sau din față.**
- **Extinderi ale mesei detașabile integrate, realizate din aluminiu turnat sub presiune.**
- **Opritor de adâncime pentru producerea ușoară a canelurilor.**
- **Toate gradațiile și elementele de comandă pot fi vizualizate și operate intuitiv din poziția de lucru.**

**Livrare:**

Lamă de multifuncțional din carbură (84 dinți), 2 extensii ale mesei integrate, clemă de material, adaptor 35/58 mm.

**Notă:**

Pentru discuri de circular potrivite, consultați Cod 584004 – 593930.

## Descriere tehnică

Ø găurii pânzei de ferăstrău	30 mm
Greutate	27,2 kg
Înălțime	365 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea cablului	2,1 m
Adâncimea maximă de tăiere 90°	120 mm
Turație maximă	4100 min <sup>-1</sup>
Ø pânză de ferăstrău	315 mm
Unghi maxim de înclinare stânga	46 grad
Putere absorbită	1600 W
Lățime	765 mm
Unghi maxim de îmbinare la colț stânga	47 grad
Unghi maxim de îmbinare la colț dreapta	60 grad
Unghi de înclinare dreapta	46 grad
Denumirea producătorului	KGS 315 Plus
Lungime	950 mm
Adâncimea maximă de tăiere 45°	76 mm
Lățime de tăiere	320 / 223 mm
Caracteristici nume produs	Ø 315 mm
Tip produs	Ferăstrău

