

Garant**CC.T 060204, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260142 HB725-1
GTIN	4062406765910
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HB725-1 Categorie: HB725-1
Sfărâmbător de așchii: UM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm
Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	UM1
Toleranță	M
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Categorie	HB725-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire