

**CNMG 120408, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120408 CCX Categorie: CCX
Sfârâmător de așchii: PP
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 210 - 450 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de așchii	PP
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	210 - 450 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Metaloceramice
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Rază la colț	0,8 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Aplicația principală	P
Categorie	CCX
Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire