

**TNMG 160408, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Clasa articolului	25E

**Descriere**

TNMG 160408 CCX Categorie: CCX  
Sfărâmtor de așchii: PP  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 210 - 450 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	CCX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Metalceramice
Sfărâmtor de așchii	PP
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	210 - 450 m/min

Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire