

**Garant****DC.T 11T308, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T308 HB725-1 Categorie: HB725-1  
Sfârâmător de aşchii: UM1  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB725-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Aplicația principală	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308

Toleranță	M
Sfărâmbător de așchii	UM1
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire