

**CC.T 060204, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 060204 CCX Categorie: CCX
Sfârâmător de aşchii: PP
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,8 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 310 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 310 m/min
Sfârâmător de aşchii	PP
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Toleranță	M
Categorie	CCX
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Materialul sculei	Metalceramice

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	continuă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire