


Garant**SC.T 09T304, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 09T304 HB725-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB725-1

Sfărâmător de aşchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rot**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăşuri	4
Aplicația principală	UNI
Sfărâmător de aşchii	UM1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304

Categorie	HB725-1
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a _p	0,2 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire