

**CC.T 09T304, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 09T304 CCX Categorie: CCX  
Sfărâmător de aşchii: PP  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 310 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	CCX
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 310 m/min
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	PP
Aplicația principală	P

Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire