


Garant**SCMT 09T308, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 09T308 HB725-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB725-1

Sfărâmător de aşchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans f: 0,05 - 0,5 mm/rot

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M
Categorie	HB725-1
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	UM1
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Aplicația principală	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire