

**DC.T 070204, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Clasa articolului	25E

**Descriere****Descriere tehnică**

Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1 mm
Sfărâmbător de așchii	PP
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Categorie	CCX
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 370 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire