

**Garant**
**VB.T 160404, Categorie: HB725-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Clasa articolului	21G

### Descriere

VB.T 160404 HB725-1 Categorie: HB725-1  
 Sfârâmător de așchii: UM1  
 Toleranță: M  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Categorie	HB725-1
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Sfărâmător de așchii	UM1
Aplicația principală	UNI
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire