

**CC.T 09T302, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 09T302 CCX Categorie: CCX  
Sfârâmător de așchii: PP  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 310 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	CCX
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 310 m/min
Materialul sculei	Metaloceramice
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Sfărâmător de așchii	PP
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire